


MASCHINEN-SECHSKANTSCHRAUBEN, GEWINDE BIS ZUM KOPF, STAHLVERZINKT M12 X 50 MM, SW19**Artikelnummer: 190620**

Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt; Güte 8,8.
Ausführung: Ø : M12 mm; Länge: 50 mm; SW 19; VE: 50



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Merkmal	Wert
	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgüte	8.8 (Stahl)
Farbe	Zink
Schraubsystem	Sechskant (hexagonal)
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	50 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Senkkopf	Nein
Kopfhöhe	- mm
Linksgewinde	Nein
Gewindesteigung	- mm
Ansenkung	- °
Schlüsselweite	19 mm
Mit Unterlegscheibe	Nein
Mit Mutter	Nein
Vollgewinde	Ja
Selbstsichernd	Nein
Mit Flansch	Nein
Länge bis Unterkante Kopf	50 mm
Kopfdurchmesser	- mm
	- mm

GTIN: 4021103906200

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de