

Lackisolierte Kupferlitze **CLI 200/60**



Abbildung zeigt CLI 200/120

Vorteile

Isolierlackbasis Polyurethan, mod.

Grad 1

TJ min. 130 °C

Lötbar

Anwendungen

Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Laborbedarf. Bitte die einschlägigen Normen beachten.

Zulassungen



Lackisolierte Kupferlitze

CLI 200/60

Typ

CLI 200/60

Typ

CLI 200/60



Elektrische Daten



Mechanische Daten

Betriebsdaten

Strombelastung 1,68 A

Umwelt

Dauerwärmebeständigkeit 130 °C (KLB)

Isolierlackbasis Polyurethan, mod.

Verzinnbarkeit >350 °C

Maße und Gewichte

Eff. Querschnitt 0,471 mm²

Gewicht 0,20 kg

Änderungen vorbehalten.