

Festo AG & Co. KG

1919910

Adapterbausatz

DHAA-D-H4-25-Q11-16

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Schraube mit Zentrierhülse
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Adapterplatte	Aluminium eloxiert
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt
Werkstoff Zentrierstifte	Stahl

© 2018 Festo AG & Co. KG