



## hofe profilé pour rayonnage modulaire

longueur 2 m, profilé largeur x profondeur/épaisseur de matériau 42 x 65/2 mm, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair

lot 10 pièce

Numéro d'article: 787816



## hofe Profilés

















**pour réaliser des rayonnages et des structures personnalisées sur mesure**





profilé pour rayonnage modulaire

- Convient pour entrepôt et atelier
- système à visser
- longueur 2 m
- profilé largeur x profondeur/épaisseur de matériau 42 x 65/2 mm
- écartement des trous 25 mm
- perforation 8,5/12 x 8,5/8,5 mm mm
- structure en acier
- montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
- 5 années de garantie




type de meuble	rayonnage	épaisseur de profilé	2 mm
type de rayonnage	rayonnage modulaire	Dimensions de perforation	8,5/12 x 8,5/8,5 mm
rayonnage modulaire	système à visser	écartement des trous	25 mm
champ de rayonnage	composant	matériau	acier
composant	profilé	surface de montant	galvanisé // revêtement en plastique
convient pour (secteurs)	entrepôt et atelier	couleur du montant	gris clair // RAL7035
hauteur	2000 mm	exécution couleur	gris clair // RAL7035
longueur	2 m	garantie	5 années
largeur de profilé	42 mm	Poids	29,4 kg
profondeur de profilé	65 mm		

## Accessoires

704648		plaque d'appui, pour rayonnage modulaire, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
788003		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
788014		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
788025		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 400 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
788036		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 400 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
788047		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
788058		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
788069		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
788091		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
788105		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
788116		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
788127		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
788138		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
788149		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 400 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
788171		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 400 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
788182		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

788193		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
788207		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
788218		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
788229		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

### Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein