

2702233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702233>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ethernet-Kopfstation für modulares HART-Gateway. Anschluss von bis zu fünf GW PL HART...-BUS-Erweiterungsmodulen für die Kommunikation mit bis zu 40 HART-Geräten. Unterstützt Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM und Arcom.

Produktbeschreibung

Ethernet-HART-Multiplexer bietet eine einfache Möglichkeit für Parametrierung und Überwachung von HART-Geräten in einem Ethernet-Netzwerk und stellt einen idealen Ersatz für RS-485-HART-Multiplexersysteme dar. Der Multiplexer erlaubt es Nutzern, zeit- und geldsparende Verfahren mit dem Komfort eines Büros zu nutzen – so etwa Schleifenprüfungen, Gerätekalibrierung und verbesserte Prozessüberwachung mit Mehrvariablengeräten.

Ihre Vorteile

- Verfügbarer Kommunikations-DTM wird in einen FDT/DTM-Container integriert und ermöglicht die Remote-Konfiguration von HART-Geräten
- Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
- Unabhängige HART-Steuerung je Kanal gewährleistet schnellste Aktualisierungsraten
- PV, SV, TV, QV HART-Variablen mit Modbus TCP oder PROFINET überwachen
- Bis zu 14 HART-Variablen mit OPC UA überwachen
- Unterstützt Arcom für einfache Integration in Emerson AMS

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2702233
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNC322
Katalogseite	Seite 463 (C-6-2019)
GTIN	4055626067049
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	218,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	216,9 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Nutzungsbeschränkung

CCcex -Hinweis	Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt.
----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gateways/Proxies
MTBF	292 Jahre (Siemens Modell SN29500, Temperatur 40 °C, Umgebungsfaktor 1,5 und Belastungsfaktor 50 %)

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung	500 V AC
--	----------

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme typisch	46 mA (bei 24V DC)
Stromaufnahme maximal	63 mA (bei 24V DC)

Schnittstellen

Web-Server	ja
------------	----

Daten: Bus

Übertragungslänge	≤ 100 m
Ausgangsnennspannung	24 V DC
Maximaler Ausgangsstrom	3,937 A (pro Station)


Daten: Modbus/TCP, HART IP, PROFINET

Anschlussart	RJ45-Buchse, Autonegotiation und Autocrossing
Unterstützte Protokolle	Modbus/TCP, HART IP, PROFINET

LED Signalisierung

Statusanzeige	Grüne LED (Stromversorgung und Status)
---------------	--

Maße

Maßzeichnung	
Breite	22,5 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	114,5 mm

2702233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702233>

Materialangaben

Farbe	grau
-------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C -40 °F ... 158 °F
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

Approbationsdaten

Konformität/Zulassungen

Konformität	CE-konform
Schadgastest	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Ex-Daten

ATEX	<input type="checkbox"/> II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X
IECEX	IECEX ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc
UL, USA / Kanada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

EMV-Daten


Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG
------------------------------------	--

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	auf Normschiene NS 35 nach EN 60715
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

Blockschaltbild




HART-Ethernet-Multiplexer - GW PL ETH/UNI-BUS

2702233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702233>



Maßzeichnung




Zulassungen

 **UL Listed**
Zulassungs-ID: FILE E 238705


 **cUL Listed**
Zulassungs-ID: FILE E 238705

PROFINET
Zulassungs-ID: Z12378

 **IECEX**
Zulassungs-ID: IECEX ULD 17.0020X

 **cUL Listed**
Zulassungs-ID: FILE E 196811

 **UL Listed**
Zulassungs-ID: FILE E 196811

 **ATEX**
Zulassungs-ID: DEMKO 17 ATEX 1749X

cULus Listed

cULus Listed

2702233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702233>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27242208
ECLASS-10.0.1	27242208
ECLASS-11.0	27242208

ETIM

ETIM 8.0	EC001423
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

HART-Ethernet-Multiplexer - GW PL ETH/UNI-BUS



2702233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702233>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de