



ANSMANN Li-Ion Akkus Baby C Typ 2500 (min. 2300 mAh) 2er Papierblister 2 Jahre Garantie*

Baby C Lithium-Ionen Akku - 1,5 V / Typ 2500 (min. 2300 mAh) / 4,07 Wh - Type C Ladung - geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung

Features

- Hochwertiger ANSMANN Lithium-Ion Akku Baby C mit Schutzbeschaltung
- Stabile Spannung von 1,5 V über 95% der Laufzeit. Bei einer Restkapazität von ca. 5%, wird die Spannung auf 1,1V reduziert, um dem Anwender zu signalisieren, dass ein Akkuwechsel ansteht.
- Ideal geeignet für den Einsatz in elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Sicherheitskameras, Seifenspender, elektr. Türschlösser, Wanduhren, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 2 A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie



Bis zu 2000 Ladezyklen



Frostbeständig



Geringe Selbstentladung



Sofort einsatzbereit



Artikelnummer: 1313-0004
 Lieferumfang: 2× Baby C Li-Ion Akku 2500 mAh, 2 in
 1 USB-C Ladekabel
 Zolltarifnummer: 85076000900
 Verpackungseinheit: 14 Packs (218 × 190 × 90 mm)
 UVP: 24,99 €



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,5 V
Zellengröße	Baby C
Zellenchemie	Lithium-Ionen
Nominal-Kapazität	2500 mAh
Minimal-Kapazität	2300 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	2
Schnellladefähig	Ja
Ladezyklen	1200
Buchse	USB Typ-C
Energie	4,07 Wh
Ladestrom USB	500 mA
geeignet für	elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Sicherheitskameras, Seifenspender, elektr. Türschlösser, Wanduhren, etc.
Farbe	weiß / violett
Verpackung	Papierblister
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Lagertemperatur	-20 - 25 °C