



Description:

Réceptifs gradués 3 L, 2 échelles, poignée fermée en polypropylène (PP) alimentaire incassable, transparente

- avec graduation injectée, transparente et une graduation supplémentaire gravée en bleu
- avec poignée fermée particulièrement solide
- avec poignée ergonomique et bec verseur pour une manipulation sécurisée
- incassable et indéformable
- bonne résistance chimique aux alcools, aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +100° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- compatible lave-vaisselle, micro-onde et congélateur
- sur demande : marquage, garnissage, étiquetage, mise à l'échelle et couleur personnalisées possibles
- Couvreclé réf. 260000 disponible comme accessoire séparé pour une protection fiable du contenu contre la poussière
- Diamètre d=175 mm / hauteur h=238 mm
- graduations (plus petite division) : 50 ml

Informations:

Article

Numéro d'article	938000
GTIN	4007228938005
Tarif douanier	39233090
Unité d'emballage (VE)	10

Couleur	transparent
Volume en l	3,00
Poids (kg)	0,29
T x B x H (mm)	175 x 175 x 238

Suremballage

Contenu en morceaux	10
T x B x H (mm)	445 x 320 x 475

Poids par réceptif (kg)	3,3
-------------------------	------------

Palette

Nombre de cartons	24
Nombre de couches	4
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,05

Carton par étage	6
Poids (kg)	99,2