

LED-Taschenlampe MAULeos



- **Leistungsstarkes Standardmodell bei kompakter Größe**
- **Praktisch: Inklusive Handschlaufe**
- **Outdoor-tauglich: Für den Einsatz im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4)**
- **Sicher: Roter Leuchtring, um von allen Seiten gesehen zu werden**
- **Inklusive 3 x 1,5 V Batterien (Typ AAA) 1200 mAh**
- **Variabel: Verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlicht oder konzentriertes Fernlicht**
- **3 Lichtstufen: Helligkeit hoch (100%), Helligkeit niedrig (25%), Stroboskoplicht (Lichtblitze) zur Gefahrenabwehr**
- Lichtstrom 120 Lumen, tageslichtweiß, Leuchtweite bis zu 150 m
- Leuchtdauer max. 12 h, min. 2,25 h, abhängig von der Lichtstufe
- Extrem sparsam: Hochleistungs-CREE-LED
- Passt in Hosen- oder Jackentasche oder Handschuhfach
- Ideal im gewerblichen Bereich, für Handwerker, in der Werkstatt, beim Laufen im Dunkeln, beim Camping
- Kopf Ø 3,3 cm, mit Wegrollschutz, Linse aus hochwertigem, glasklaren Kunststoff
- Reflektoröffnung: Ø 2,1 cm
- Robuste Gehäuse-Konstruktion, Aluminium schwarz eloxiert, korrosionsbeständig
- Durchdacht: Gehäuse mit rutschhemmender Struktur für sicheren Griff, Ø 2,8 cm
- Praktisch: Stand- und Handlampe, kann auf ebenem Untergrund, z. B. als Tischbeleuchtung, aufgestellt werden
- Einhändige Bedienung: Gummierter Druckknopf, geschützt an der Unterseite
- Schnelle und bequeme Verstellung des Lichtkegels durch Verschieben des Reflektors nach vorne oder hinten
- Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu MAUL Taschenlampen unter Downloads
- Kompetent: Qualität von MAUL, dem Markenunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Leuchtenherstellung
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Gewicht	Länge	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
818 68 90	schwarz	4002390066211	85131000	79 g (ohne Batterie)	10,50 cm	1 St.	16 x 10 x 4,5	0,104 kg