

# Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

## JS 993 MT SPECIAL



#670505 Klingspor JS 993 MT Metal Made in Germany BIM

### Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

### Produktnutzen

Universell einsetzbares Blatt mit Vario-Verzahnung für die Metall- und Kunststoffbearbeitung - Zum Schneiden von Rohren, Profilen, Blechen in geringer bis mittlerer Materialstärke - Auch hervorragend für Kunststoffe und Sandwichmaterial geeignet - Gerade und schnelle Schnitte - Extra langes Blatt für größere Werkstückquerschnitte - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

### Werkstoffe

Aluminium	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Stahl	●
Edelstahl	●
Buntmetalle	●

### Einsatzbereich

- ▶ Schlosserei
- ▶ Monteure
- ▶ Instandhaltung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Materialstärke [mm]	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505

#### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

