


## DEWALT® Fächerschleifscheiben – gekröpft und flach

Für den Einsatz auf Winkelschleifern  
(Akku und Kabel)



Metall Eisen

### ANWENDUNG

- Für Schleif- und Abtragsarbeiten sowie für Entgrat- und Entrostungsarbeiten (auch für INOX geeignet)

### PRODUKTMERKMALE

- Extra widerstandsfähiger Zirkonkorund für schnellen und aggressiven Materialabtrag von Metall
- Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen und erhöhte Lebensdauer

Artikel-Nummer	Beschreibung	Durchmesser mm	Körnung	Inhalt	Mindest-Bestell-menge	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3269-QZ	Gekröpft	100	60	10	1	5035048077344		II
DT3274-QZ	Gekröpft	100	80	10	1	5035048077351		II
DT3255-QZ	Gekröpft	115	36	10	1	5035048075166		II
DT3256-QZ	Gekröpft	115	60	10	1	5035048075173		II
DT3257-QZ	Gekröpft	115	80	10	1	5035048075180		II
DT3258-QZ	Gekröpft	115	120	10	1	5035048075197		II
DT3265-QZ	Gekröpft	125	36	10	1	5035048075203		II
DT3266-QZ	Gekröpft	125	60	10	1	5035048075210		II
DT3267-QZ	Gekröpft	125	80	10	1	5035048075227		II
DT3268-QZ	Gekröpft	125	120	10	1	5035048075234		II
DT3208-QZ*	Flach	100	36	10	1	5035048077375		II
DT3209-QZ*	Flach	100	60	10	1	5035048077382		II
DT3218-QZ*	Flach	100	80	10	1	5035048077399		II
DT3219-QZ*	Flach	100	120	10	1	5035048077405		II
DT3292-QZ	Flach	115	36	10	1	5035048075241		II
DT3293-QZ	Flach	115	60	10	1	5035048075258		II
DT3294-QZ	Flach	115	80	10	1	5035048075265		II
DT3295-QZ	Flach	115	120	10	1	5035048075272		II
DT3308-QZ	Flach	125	36	10	1	5035048075289		II
DT3309-QZ	Flach	125	60	10	1	5035048075296		II
DT3310-QZ	Flach	125	80	10	1	5035048075302		II

\* NEU in 2011



## Schleif- und Polierteller

Für den Einsatz auf Winkelschleifern  
(Akku und Kabel)

### ANWENDUNG

- Einsatz in Verbindung mit Schleifscheiben und Polierhauben

### PRODUKTMERKMALE

- Thermokunststoff-Schleif-/Polierteller inkl. Befestigungsschrauben

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Max. Drehzahl	Bohrung mm	Inhalt	Mindest-Bestell-menge	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3610-QZ	115	13000 rpm	M 14	1	1	5035048059289		II
DT3611-QZ	125	15000 rpm	M 14	1	1	5035048059296		II
DT3612-QZ	178	8500 rpm	M 14	1	1	5035048059302		II



## Polierhauben

Für den Einsatz auf Winkelschleifern  
(Akku und Kabel) sowie Poliermaschinen

### ANWENDUNG

- Zum Hochglanzpolieren verschiedenster Materialien wie lackierte Oberflächen, Metall, Stein, Kunststoff etc.

### PRODUKTMERKMALE

- Woll-Polierhaube

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Inhalt	Mindest-Bestell-menge	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3620-QZ	115	1	1	5035048059319		II
DT3621-QZ	125	1	1	5035048059326		II
DT3622-QZ	178	1	1	5035048059333		II



Für den Einsatz  
auf Exzenterschleifern



### ANWENDUNG

- Zum Hochglanzpolieren verschiedenster Materialien wie lackierte Oberflächen, Metall, Stein, Kunststoff etc.

### PRODUKTMERKMALE

- Woll-Polierhaube

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Inhalt	Mindest-Bestell-menge	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3557-QZ*	125	1	1	5035048083031		II
DT3558-QZ*	150	1	1	5035048083048		II



\* NEU in 2011