

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Bestell-Nr. 418.773



Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm

- + FV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- + Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- + Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- + Adapter für FLEX Clip-System im Lieferumfang enthalten
- + Mit 150 mm ideal für die Bearbeitung von Bodenflächen
- + Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Technische Attribute	
Scheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7000 /min
Leistungsaufnahme	1800 Watt
Leistungsabgabe	1200 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	4,3 kg

Grundausstattung	
1 Diamantschleifteller Thermo-Jet	418.919
1 Absaughaube mit Bürstenkranz	419.176
3 Kabelhalter	252.188 (3x)
1 Innensechskantschlüssel	102.229
1 Spannmutter M 14	100.080
1 Stirnlochschlüssel	392.537
1 Transportkoffer	329.908
1 Bügelhandgriff	1 Stück