



Beschreibung:

Industrie-Kanister 20 Liter mit Verschluss (mit Originalitätsring), naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- kompakte Form - handlich und stapelbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 60/61 Art.-Nr. 550500
- Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 47 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = DIN 60
- t=Tiefe=231 mm b=Breite=294 mm h=Höhe=399 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	426401
GTIN	4007228426403
Zolltarif	39233090
Verpackungseinheit (VE)	3

Farbe	natur
Volumen in L	20
Gewicht (kg)	0,83
T x B x H (mm)	231 x 294 x 399

Umverpackung

Inhalt in Stück	3
-----------------	----------

Bruttogewicht VE (kg)	2,49
-----------------------	-------------

Palette

Anzahl an Kartons	15
Anzahl an Lagen	3
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,347

Kartons pro Lage	5
Gewicht (kg)	57,35