



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
<https://eltako.com/redirect/EGS12Z2-UC>

Technische Daten Seite 16-10.  
Anschlussbeispiel Seite 16-12.  
Gehäuse für Bedienungsanleitung  
GBA14 Seite 1-51 Kapitel 1.

## EGS12Z2-UC



**Stromstoß-Gruppenschalter für Zentralsteuerung, 2 + 2 Schließer nicht potenzialfrei 5 A/250 V AC, für zwei 230 V-Motoren. Stand-by-Verlust nur 0,05-0,9 Watt.**

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief. Versorgungsspannung 12..230 V UC an den Klemmen +B1/-A2.

Die Steuerspannung an den Klemmen A3 bis A8 muss das gleiche Potenzial haben.

Dieser Stromstoß-Gruppenschalter setzt die Befehle der Sensorrelais oder von Schaltern und Tastern um und schaltet je nach Einstellung der Drehschalter auf der Frontseite zwei 230 V-Motoren. 1/2 = Motor 1, 3/4 = Motor 2.

**Die Funktionsweise entspricht völlig dem Stromstoß-Gruppenschalter EGS12Z-UC von Seite 16-6, in welchem ein nachstehend beschriebenes Motor-Trennrelais MTR12-UC integriert ist.**

|            |                                                |                   |             |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| EGS12Z2-UC | Stromstoß-Gruppenschalter, 2 + 2 Schließer 5 A | Art.-Nr. 21400401 | 99,70 €/St. |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|