

HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Adaptoreinsatz



1424340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424340>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Adaptoreinsatz, Bauform: D15



Produktbeschreibung

Montageadapter HC-A10, HC-A16, HC-D15, HC-D25

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424340
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	BF7AHZ
Katalogseite	Seite 684 (C-2-2019)
GTIN	4055626370774
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch den Anwender sichergestellt werden. Die Durchgängigkeit der PE-Verbindung ist vom Anwender zu prüfen und zu erfüllen. Der PE-Anschluss ist gleichseitig auszuführen.
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapter
Anwendung	Adapter für Kontakteinsätze

Materialangaben

Material	Stahl, verzinkt
----------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Adaptereinsatz


1424340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424340>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

1424340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424340>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27440192
ECLASS-10.0.1	27440192
ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Adaptereinsatz



1424340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424340>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Adaptereinsatz

1424340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424340>



Zubehör

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424338>



Tragschienen-Montagerahmen, Bauform: B6 - B24, für Kontakteinsätze, Basisrahmen

HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424336

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336>



Tragschienen-Montagerahmen, Bauform: B16, für Kontakteinsätze, Top-Rahmen

HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Adaptereinsatz

1424340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424340>



HC-CIF-B16-BFFD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen

1404216

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404216>



HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Unterteil für Querbügel, für Tüllengehäuse mit Querbügel oder HC-CIF..HFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B16, für Tragschienen NS35/7,5

HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Tragschienen-Montagerahmen

1404218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404218>



HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Oberteil für Querbügel, für Unterteile mit Querbügel HC-CIF...BFWD.. oder für Unterteile HC-CIF...BFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B16, mit M4-Schrauben mit 3-mm Innensechskantkopf, für Tragschienen NS35/7,5

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de