


Bauer bennes basculantes pour copeaux

hauteur x longueur x largeur 1095 x 1720 x 1570 mm, capacité 1,7 m³, force 1500 kg, soubassement fourreaux pour fourche, Structure robuste en tôle d'acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune



Numéro d'article: 254629



bennes basculantes pour copeaux

- hauteur x longueur x largeur 1095 x 1720 x 1570 mm
- capacité 1,7 m³
- force 1500 kg
- poids 232 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 600 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement via un mécanisme de déroulement et grâce à un centre de gravité de la charge avantageux
- avec protection antibasculement
- étanche à l'huile et à l'eau
- robinet de vidange avec tamis
- parois plein
- Grande stabilité grâce à des bords renforcés sur tout le pourtour et à

un châssis stable

- soubassement fourreaux pour fourche
- Structure robuste en tôle d'acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune

Détails techniques

type de récipient	bennes basculantes	possibilité de passage au-dessous	oui
capacité	1,7 m ³	soubassement	fourreaux pour fourche
hauteur	1095 mm	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
longueur	1720 mm	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
largeur	1570 mm	écartement fourreaux de fourche	600 mm
charge	1500 kg	robinet de vidange	oui
matériau	tôle d'acier	gerbable	non
matériau de finition	soudé	emboîtable	non
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
structure de cloison	plein	surface	laqué
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	couleur	orangé jaune // RAL2000
fonction de basculement	manuel	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
exécution basculement	basculement via un mécanisme de déroulement et grâce à un centre de gravité de la charge avantageux	couvercle	non
sécurité antibasculement	oui	Poids	232 kg
vidage au niveau du sol	non		