

hofs tablette pour rayonnage

largeur x profondeur 1000 x 500 mm,
pour une charge max. par tabl. de
125 kg, niveaux avec revêtement en
zinc anti-corrosion

lot 5 pièce

Numéro d'article: 788047



hofs Tablette

tablette pour rayonnage

- Convient pour entrepôt et atelier
- système à visser
- largeur x profondeur 1000 x 500 mm
- pour une charge max. par tabl. de 125 kg
- 3 pliages de sécurité de 40 mm de hauteur et avec des coins pleins garantissent un degré élevé de stabilité et de protection contre les blessures
- structure en acier
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	tablette en acier
type de rayonnage	rayonnage	charge maxi par tablette	125 kg
rayonnage modulaire	système à visser	stabilité des tablettes / niveau	3 pliage de sécurité, coins pleins
champ de rayonnage	composant	matériau	acier
composant	tablette	surface de tablette	galvanisé
convient pour (secteurs)	entrepôt et atelier	exécution couleur	galvanisé
largeur	1000 mm	garantie	5 années
profondeur	500 mm	Poids	17,7 kg

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein