



Myral Myral ...-M



MYRAL 4500-830-M

Deckeneinbaudownlight mit Hochleistungs-COB-LED, bestehend aus Reflektorgehäuse und Treiberbox. Sekundärreflektor beschichtet zur gezielten Lichtlenkung mit einem Ausstrahlwinkel von 37° (Medium). Einbaugehäuse als Aluminiumdruckteil ausgeführt, chemisch gegläntzt und hochglanzeloxiert. Werkzeugloser Deckeneinbau über seitliche Klammern (Deckenstärke 1-15mm). Die Klammern sind mit zusätzlichen Kappen aus PVC ausgestattet um den Aluminiumreflektor vor plastischen Verformungen zu schützen, die durch herunterschnellende Klammern verursacht werden können. LED-COB-Modul in Lichtfarbe 830, Lichtfarbe 840 bzw. TunableWhite (Lichtfarbe 927 - 965). Betriebsgerät der Leuchte in externer Treiberbox. Mindestabstand zwischen Leuchte und Treiberbox min. 100mm (siehe Montagehinweis). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
1xLED-M 34 W	schaltbar	silber	SPG0320182	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
4320	40	108	830	50.000



Maße [mm]							Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L1	B1	H	HE	D	DE min	DE max		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
215	70	93	110	120	105	110	0,6	25,4	25,5	100,0 %