

## WERKZEUGKOFFER BOMBER MEGA WHEEL "ELEKTRO", BESTÜCKT

**Artikelnummer: 170374**

Werkzeugkoffer BOMBER Mega-Wheel "Elektro". Der Bomber Mega-Wheel aus doppelwandiger Kofferschale aus schlag- und stoßfestem Polyethylen-Kunststoff, zeichnet sich durch seine extreme lange Haltbarkeit aus. Ist nahezu unerwüchtlich, resistent gegen hohe und niedrige Temperaturen sowie viele Chemikalien. Der Koffer ist ausgestattet mit 2 Werkzeugtafeln, Dokumentenfach, verstellbare Separationen im Kofferboden. Hinzu kommen, 2 abschließbare Kippschlösser, die in den Kofferflächen bündig integriert sind.

Abgeflachte Kanten als Kofferschalenschutz, doppelt geblasene Kofferschalen ( ohne Aluminiumrahmen/sehr robuste Ausführung), herausnehmbare Werkzeugtafeln sind durch einen Drehwirbel gesichert, eine stabile Trennstange zur variablen Bodeneinteilung sowie ein Handgriff mit Weichgummieinlage. Leergewicht: 5.500. Bestückt: 10.800 g. Die Bestückung des Koffers (CIMCO-Artikelnr. 17 0074) beinhaltet folgende Artikel je 1x: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm DIN ISO 5745 (10 0216), 1.000 V

Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm DIN ISO 5745 (10 0238), 1.000 V Seitenschneider 160 mm DIN ISO 5749B (10 0574), JOKARI Abisolierzange Super 4 (10 0760), Elektronik-Seitenschneider bis zu einem Ø von 1,3 mm, 21°, 132 mm (10 1040), Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250 mm (10 1224), Presszangensystem click 'n' crimp, Elektrotechnik (10 6000), Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW 2,5-10, Handklapphalter (11 0596), Phasenprüfer 120 - 250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280) Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, Farbcode weiß, 2,0x0,4x60 mm (11 1864), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 3,0x0,5 mm 185 mm (11 7702) 1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 4,0x0,8 mm, 185 mm (11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 5,5x1,0 mm 220 mm (11 7705), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1, 80 mm, DIN 7438 (11 7731), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2, 100 mm, DIN 7438



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

(11 7732), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, 80 mm (11 7741), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2, 100 mm (11 7742), Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108), Taschensäge PROFIL, Spannweite 150 mm (12 0490), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade, starke Klinge, 50 mm (12 1042), JOKARI Kabelmesser mit einem  $\emptyset$  von 8 - 28 mm (12 2016).  
 Außenmaß B/T/H: 548x448x247 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H#: 453/345/110/75/185 mm.

Merkmal	Wert
	2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher	5
Anzahl der Zangen	7
Anzahl der Kabelschneider	3
Gesamtzahl der Werkzeuge	23
Elektromonteur-Set	Nein
Heizungs-/Sanitärarmonteur-Set	Ja
Verpackung	Koffer
Anzahl der Messgeräte	1
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH	2
Anzahl der Sägen	1
	7

GTIN: 4021103703748

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de