

## Hupfer rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1475 x 500 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural

Numéro d'article: 522902



**HUPFER**  
we make work flow



## Hupfer Rayonnage sans boulons pour denrées alimentaires

### Rayonnage suivant

rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant




- Convient pour secteurs alimentaires et hygiéniques
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1475 x 500 mm
- charge maximale par élément 600 kg
- charge max. par tablette 150 kg
- largeur x profondeur compartiment 1450 x 440 mm
- 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable
- Réglable au pas de 150 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier inoxydable
- montants avec caches supérieurs
- montants avec pieds de réglage de hauteur
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté

- avec label de sécurité GS
- connecteurs d'angle pour transformer le rayonnage suivant en version 90° (charge max./tablette 30 %)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément




## Détails techniques

|                             |                                      |                                 |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| type de meuble              | rayonnage                            | largeur de compartiment         | 1450 mm  |
| type de rayonnage           | rayonnage pour denrées alimentaires  | profondeur de compartiment      | 440 mm   |
| rayonnage modulaire         | système emboîtable                   | utilisation                     | unilatéral   |
| champ de rayonnage          | rayonnage suivant                    | équipement rayonnage            | tablettes  |
| convient pour (secteurs)    | secteurs alimentaires et hygiéniques | rayonnage fonction              | transformation en rayonnage d'angle                          |
| matériau                    | acier inoxydable 1.4301              | équipement montant              | caches supérieurs  |
| hauteur                     | 1800 mm                              | alignement angle d'installation | droit  |
| largeur                     | 1475 mm                              | exécution couleur               | acier inoxydable   |
| profondeur                  | 500 mm                               | soubassement                    | pieds de réglage de hauteur                                  |
| charge maxi par tablette    | 150 kg                               | volume de livraison             | rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par élément     | 600 kg                               | livraison                       | démonté  |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce                              | certification                   | GS   |
| type tablette/niveau        | tôle ajourée en acier inoxydable     | Poids                           | 28,3 kg  |
| tablette réglable au pas    | 150 mm                               |                                 |  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 522888 |  | rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1175 x 500 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural |
| 523111 |  | tablette en acier inoxydable avec fentes pour rayonnage en acier inoxydable, largeur x profondeur 1450 x 440 mm, pour une charge max. par tabl. de 150 kg  |
| 523122 |  | contrefiche diagonale pour rayonnage sans boulons, tous les trois éléments suivants, en acier inoxydable   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune  |
| 526019 |  | Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique          |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |

