

# Schmutzbrecher für Werkstätten und Industrieböden



## EINSATZBEREICH

Für alle wasserfesten, lösemittel- und alkalibeständigen Industrie- und Werkstatt-Bodenbeläge geeignet, besonders für extrem schmutzbelastete und für strukturierte Industrieböden.

Für die maschinelle und manuelle Reinigung.

### ANWENDUNG

Je nach Verschmutzungsgrad FORTE PLUS mit kaltem Wasser 1:50 bis 1:10 verdünnen. Die Reinigungslösung entweder maschinell oder manuell im 2-stufigen Nasswischverfahren auftragen und Schmutzflotte aufnehmen.

Bei der Reinigung von Großflächen empfehlen wir den Einsatz der leistungsstarken, automatischen DR.SCHNELL Dosiertechnik.

### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Entfernt bei kurzer Einwirkzeit starke Verschmutzungen
- Zur Unterhalts- und Intensivreinigung
- Bestens geeignet für raue und strukturierte Oberflächen
- Schaumgebremst

### INHALTSSTOFFE

Kaliumhydroxid, nichtionische Tenside, Alkohole, Hilfsstoffe

pH conc 0 2 4 6 8 10 12

### **TECHNISCHE DATEN**

Kanister à 10 L Art.-Nr. 30847 Fass à 200 kg Art.-Nr. 30848 Kennzeichnung nach GefStoffV: C, ätzend

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 05/04