

## bac de rétention

pour 2 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 863 x 2650 x 1460 mm, avec 2 châssis de soutirage, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 139909

## Bac de rétention

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour 2 x IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 863 x 2650 x 1460 mm
- avec 2 châssis de soutirage
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités








## Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	profondeur	1460 mm
type de bac de rétention	bac de rétention	matériau	acier
lieu de stockage	à l'abri	surface	galvanisé
capacité	2 x IBC	équipement bac de rétention	châssis de soutirage

volume de rétention	1000 l	possibilité de passage au-dessous	oui
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	garde au sol	100 mm
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	roulant	non
hauteur	863 mm	exécution couleur	galvanisé
largeur	2650 mm	Poids	296 kg

## Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
221341		gant pour produits dangereux, en PVC en marron, doublé, taille 10, longueur 40 mm
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm