

## Información sobre productos

# 46 11 A1

## Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 A

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- DIN 5254 A; puntas rectas
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



Información general	
Núm. de artículo	46 11 A1
EAN	4003773022909
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	86 g
Dimensiones	140 x 67 x 11 mm
Norma	DIN 5254 A
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Capacidad para arandelas exteriores	Ø 10 – 25 mm
Puntas (diámetro)	Ø 1,3 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

