



**Für perfekte Oberflächen, auch wenn es eng wird. Für den gewerblichen Einsatz. Made in EU.**

## Akku-Exzenterpolierer EP/A



**Die um 11 mm exzentrische Bewegung der Polierscheibe ermöglicht hologrammfreies Polieren von lackierten und blanken Oberflächen ohne Hitzeentwicklung.**

Durchzugskräftiger, balancierter DC-Spezialmotor mit stufenloser Drehzahlregelung. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse und fein ausgewuchtete Exzentermechanik für konstante Polierwirkung. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich.

Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem PP mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz: Schaumstützteller Ø 50 mm mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX-Polieremulsion zur Lackaufbereitung (2 x 25 ml) sowie Microfaser-Tuch und Schlüssel zum Werkzeugwechsel. Inkl. Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

### Technische Daten:

10,8 V. Drehzahlbereich 1.100 - 2.800/min. Exzenter 11 mm Hub. Länge 305 mm. Gewicht 950 g (inkl. Akku).

**NO 29 835**



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Komplett mit reichhaltiger Erstausrüstung  
im Koffer für sofortigen Einsatz.

### Akku-Exzenterpolierer EP/A



Wie oben beschrieben, mit Zubehör. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton.

**NO 29 837**

- Echter Problemlöser im Automobilbereich.
- Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,6 Ah für höchste Leistungsfähigkeit.
- Mit einer Akku-Ladung kann man auch bei kraftvollem Einsatz mindestens 30 Minuten arbeiten.



**Praktisch:**

Die flache Endkappe des Akkus ermöglicht senkrechtes Aufstellen des Geräts.

**Das MICROMOT Li-Ionen-Akkusystem: Starke Problemlöser für Handwerk und Industrie.**  
**Ein Akku und ein Schnellladegerät für jetzt schon 11 professionelle Geräte:**



**11 Geräte - ein System!**

**Akku-Schnellladegerät LG/A2**

Lädt den PROXXON Li-Ionen-Akku Li/A2 in einer Stunde. Integrierte Temperaturüberwachung. LED-Anzeige: Gelb = lädt, Grün = fertig.

**Technische Daten:**

Eingang 100 - 240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g.

**NO 29 880**



**Li-Ionen-Akku Li/A2**

Die ausdauernde Kraftquelle für mittlerweile 8 verschiedene MICROMOT-Akku-Geräte. Mit integrierter Temperaturüberwachung.

**Technische Daten:**

10,8 V. 2,6 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

**NO 29 896**



## Sinnvolles Polierzubehör für WP/E, WP/A, EP/E und EP/A (Ø 30 mm und Ø 50 mm)

### Schaumstützteller

Mit vollflächiger Hartschaum-Klettaufnahme. Für die Aufnahme von Polierschwamm, Lammfell-Polierhaube, Filzscheibe, Schleifscheiben und Schleifvlies.

NO 29 074      Ø 30 mm  
NO 29 098      Ø 50 mm



### Polierfilzscheibe, mittelhart

Zum Polieren von Metallen (z.B. Edelstahl, Messing und Kupfer). Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 666      2 Stück



### Lammfell-Polierhaube

Aus hochwertigem, dichtem Lammfell zum Polieren von kratzfesten Lacken. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 664      2 Stück



### Superfeine Schleifscheiben

Aus Silicium-Karbid. Zum Vorschleifen und Endbehandeln von Füllern und Lacken, zum Entfernen von Lacknasen und Einschlüssen. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 667      12 Stück      K 400  
NO 28 668      12 Stück      K 1000  
NO 28 670      12 Stück      K 2000



**Wellenrandscheiben für Winkel- und Exzenterpolierer**

Aus Silicium-Karbid. Zur Bearbeitung von Lacken an engen Problemstellen. Auch zum Beheben von Schäden wie Staubeinschlüssen oder Lackläufern, insbesondere im Automobilbereich (Spot-Repair). Ø 30 mm.



- NO 29 082**            12 Stück            K 1000
- NO 29 084**            12 Stück            K 2500

**Aus dem Erfolgsset 29 070 jetzt einzeln erhältlich: Profi-Polierschwämme (Ø 30 mm)**

Zum Aufbringen der Polieremulsion auf Lack und Metallflächen und anschließendem stufenweisem Polieren. Ø 30 x 25 mm (konisch).



- NO 29 076**            2 Stück hart (weiß)
- NO 29 077**            2 Stück mittel (gelb)
- NO 29 078**            2 Stück weich (schwarz)

**Profi-Polierschwämme (Ø 50 mm)**

Zum Aufbringen der Polieremulsion auf Lack und Metallflächen und anschließendem Polieren. Ø 50 x 25 mm.

- NO 29 092**            2 Stück weich (schwarz)
- NO 29 094**            2 Stück mittel (gelb)
- NO 29 096**            2 Stück hart (weiß)

