

KERN



Kraftmessgerät

SAUTER FH 50

Gehäuse aus Kunststoff, Messbereich
50 N, Ablesbarkeit in 0,01 N Schritten

Artikelnummer: 235985

KERN








KERN Kraftmessgerät SAUTER FH 50

- Gehäuse aus Kunststoff
- Messbereich 50 N
- Ablesbarkeit in 0,01 N Schritten
- Messfrequenz 2000 Hz
- mit den Funktionen Hold, Peak, Durchschnittsbildung, Grenzwert, Statistik
- drehbare Anzeige
- Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich
- Höhe x Breite x Tiefe 36 x 230 x 66 mm
- Lieferung inklusive Koffer

Technische Details

Waagentyp	Messgerät	Höhe	36 mm
Messgerätetyp	Kraftmessgerät	Breite	230 mm
Material	Kunststoff	Tiefe	66 mm
Messbereich	50 N	Lieferumfang	inklusive Koffer
Ablesbarkeit	0,01 N	WEEE- Registrierungsnummer	DE80821200
Frequenz	2000 Hz	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Waage Funktionen	Hold, Peak, Durchschnittsbildung, Grenzwert, Statistik	Marke laut EAR-Register	KERN
Spannungsversorgung	Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich	Gewicht	1,3 kg
Waage Ausstattung	drehbare Anzeige		

Dazu passt auch ...

216459		PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221342		Karton-Regalkasten, Inhalt 5,7 l, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 200 x 305 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
231458		Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 290 x 185 x 85 mm, Automatikboden, Verschließbar mit Haftklebeverschluss
235833		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 102 x 100 mm, Inhalt 0,5 l, Aus Polypropylen in blau