


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Start-Power Batterie - 68019GUG

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	180 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	1000 A (EN)
Gewicht Weight	88 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure +++ diluted sulfuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Bodenleiste Hold down	B3
Abmessungen Measurements	LxBxH: 513x223x223 mm
Layout	Schaltung 3 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten, schwarzer Deckel +++ black box, black cover
Ausführung 2 Technology	geschlossen und wartungsfrei
Separator	Microporöse Gummiseparatoren +++ microporous rubber separator
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	Entgasung durch Schraubstopfen +++ low maintenance
Einsatzgebiet Application	Starterbatterie +++ starter battery
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

