

Produkt Datenblatt Modell 9104 045**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth****Produktcharakteristik**

- Kunststofffassung mit dichtschießender Passform
- Anatomisch geformter Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- Bügel inklinierbar und individuell längenverstellbar
- Anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden
- Neue Filtertechnologie, perfekte Farbwahrnehmung gemäß unseren grauen Sonnenschutzfiltern
- Schutz vor UV- und IR-Strahlung
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Hochklappbarer und leicht austauschbarer Filter

Technische Details

Fassung

Material
Farbe

Material
Merkmal
Farbe

Hersteller
EN Norm
Mechanische
Festigkeit
Konformitätszeichen

Scheibe

Material
Scheibendicke
Beschichtung
Farbe

Mittelteil

PA
grau

Bügel

PA
anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden
schwarz/grün

Kennzeichnung

W
166
S (erhöhte Festigkeit)
CE

PC
2,0 mm / 2,0 mm
uvex supravision plus / uvex infradur
klar / grau

Schutzstufe	Kennzeichnung Scheibe 2-1,2
Hersteller	W
Optische Güteklasse	1
Mechanische Festigkeit	F
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE
	Kennzeichnung Flip-Up
Schutzstufe	5 gemäß DIN EN 169
Hersteller	W
Optische Güteklasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Konformitätszeichen	CE
Sonstiges	
Gewicht	116 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 200 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 169