

montant pour rayonnage grande largeur

hauteur x profondeur 2500 x 1100 mm, pour charge max. par élément de 6200 kg, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 150020



Rayonnage grande largeur

Composant de rayonnage - échelle





montant pour rayonnage grande largeur

- hauteur x profondeur 2500 x 1100 mm
- pour charge max. par élément de 6200 kg
- en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	hauteur	2500 mm
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	profondeur	1100 mm
champ de rayonnage	composant	charge maxi par élément	6200 kg
rayonnage modulaire	système emboîtable	matériau	acier
composant	montant	surface	galvanisé
accessoires de rayonnage	cadre de montant	Poids	15,38 kg
pour type de rayonnage	rayonnage grande largeur		

Accessoires

509302		traverses longitudinales avec tablette en acier pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 1800 x 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 500 kg, équipé de goupille de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
509304		traverses longitudinales avec tablette en acier pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2200 x 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 550 kg, équipé de goupille de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
701719		tôles de calage, pour rayonnage grande largeur, hauteur 1 mm
701741		cheville pour rayonnage grande largeur, diamètre 10 mm