

EPIC® H-B 24 TSH

Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard.

Das Metallgehäuse für Rechtecksteckverbinder ist ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau geeignet. Es hat einen seitlichen Kabeleingang und Bolzen für einen Querbügel.

Info

Griffige Rippen für komfortables Ziehen des Steckers
 Mehr Platz im Innenraum für die Verkabelung
 Schutzart nach UL50E geprüft



Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Nutzen

Für viele Anwendungen geeignet. Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen
 M40 Gehäuse auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
 Veranstaltungstechnik
 Kunststoffindustrie

Letzte Änderung (29.10.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TSH

Produkteigenschaften

Tüllengehäuse, hohe Bauform
Bolzen für Querbügel
Kabeleingang seitlich
Ausführungen mit/ohne Zwischenstutzen

Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Klassifikation ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| Klassifikation ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| Material: | Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR |
| Schutzart: | IP 65 (verriegelt) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (verriegelt) |
| VDE-geprüft: | Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.:B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770 |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® H-B 24 TSH

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | M | PG | Zwischenstutzen | Stück / VPE |
|--|---------------------|----|----|-----------------|-------------|
| H-B Gehäuse: Tüllengehäuse (Kabeleingang seitlich, Bolzen für Querbügel, hohe Bauform) | | | | | |
| 70152400 | H-B 24 TSH 21 | - | 21 | ja | 5 |
| 70152600 | H-B 24 TSH 29 | - | 29 | ja | 5 |
| 79152400 | H-B 24 TSH M25 | 25 | - | - | 5 |
| 79152600 | H-B 24 TSH M32 | 32 | - | - | 5 |
| 79152800 | H-B 24 TSH M40 | 40 | - | - | 5 |

Letzte Änderung (29.10.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16