

**Artikelnummer:** 305066

**Kurzbeschreibung:** Elektrische heftafelwagen ETF50

**Langbeschreibung:** Elektrische heftafelwagen ETF:

Heftafelwagens ondersteunen u bij het laden, vullen of lossen. Met de elektrische heftafels combineert u de functie met een elektrische hefmotor. Hierdoor kunt u het platform met één druk op de knop eenvoudig optillen en laten zakken tot de gewenste werkhoogte. Beide apparaten zijn uitgerust met een geïntegreerde lader en kunnen op vrijwel elk stopcontact

(230V/50Hz) worden opgeladen. Met de E-TF heftafelwagens tilt u elektrisch en beweegt u handmatig.

- Handbeweging en elektrisch heffen
- Draagvermogen: tot 500 kg.
- Hefhoogte tot 1300 mm
- stabiele schaarpoten
- hoogwaardige poedercoating
- afneembare besturingseenheid met 3 m voedingskabel
- gedoseerd, traploos dalen
- hoogwaardige polyurethaan wielen voor een rustige loop op een effen oppervlak
- Parkeerrem op beide wielen
- Greephoogte: 920 mm
- hijsmotor: 0,8 kW

**Model ETF35**

- Draagvermogen (Q): 350 kg
- Slagbereik (h): 370 - 1330 mm.
- Tafelplateau (l/b): 910 x 500 mm
- Hefsnelheid: 137 mm/s
- Batterijcapaciteit (V/Ah): 2x 24/15
- Afmetingen: L 1210 x B 500 x H 920 mm.
- Gewicht: 142 kg

**Model ETF50**

- Draagvermogen (Q): 500 kg
- Slagbereik (h): 445 - 1015 mm
- Tafelplatform (l/b): 1020 x 520 mm
- Hefsnelheid: 95 mm/s
- Batterijcapaciteit (V/Ah): 2x 12/24
- Afmetingen: L 1320 x B 520 x B 520 x H 970 mm
- Gewicht: 157 kg

