


saCon LWL-LED-Patchkabel duplex 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 3 m

Artikelnummer	21.16.2233	saCon™
Hersteller	saCon	
Hersteller-Art.-Nr.	LSD32100030	
EAN (Einzelstück)	4055516040787	



Das saCon LWL-LED-Patchkabel ist für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden.

Durch den Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die optischen Übertragungsparameter ein Höchstmaß an Datensicherheit bieten. Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Kabelenden zueinander erhöht die Betriebssicherheit erheblich, da ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen verhindert wird. Nach der Kontaktierung einer Patchkabelseite mit dem Detektor werden beide Kabelenden elektrisch angeregt und leuchten.

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM3
- Kabelmantel halogenfrei und flammhemmend, türkis
- SFF-Verbinder für hohe Packungsdichte (LC) sowie Push-Pull-Verbinder (SC), farblich codierbar, Stecker mit Keramik-Ferrule
- Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m und 10m verfügbar; andere Längen auf Anfrage möglich

Technische Daten

Hersteller	saCon
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel OM3
Farbe	türkis
Länge	3 m
Anzahl Fasern	2

Kabeltyp	Duplexkabel
Aussenkabel	nein
Faserquerschnitt	50/125µm OM3
Anschlüsse	LC / SC
Seite 1 Typ des Anschlusses	LC
Seite 2 Typ des Anschlusses	SC
Aramid Zugentlastung	ja
Kabel LSOH	ja
Zugbelastbarkeit	100 N
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	170 mm
Paketgewicht	0.074 kg