VARIOfit

diable pour caisses

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 300 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 202883











VARIOfit Diable pour caisses

Modèle extra haut

diable pour caisses

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 250 mm
- hauteur x largeur 1600 x 570 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes

• 12 années de garantie

Détails techniques			
Delais lecilliques			
appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	air
type de diable de manutention	diable pour caisses	roulement	roulement à billes
charge	250 kg	matériau de poignée	plastique
largeur de pelle	300 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	250 mm	matériau de jante	tôle d'acier
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1600 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	570 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	garantie	12 années
rabattable	non	Poids	20 kg
patins pour escaliers	non		

Accessoires				
202870	- Sho	Lisses support pour diable d'empilage, à accrocher, en acier		
500327	3	Poignées pour diable d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique		
521537		bandage increvable, pour diable de manutention, bandage caoutchouc plein, suppl. prix! commande/livraison uniquement avec le produit principal		

Cela s'adapte aussi				
149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein		
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x \varnothing 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x \varnothing 77 x 82 mm		