


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6436V Handtrekwagen



Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhuizen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Kopwanden aan het platform geschroefd, zijwanden inhangbaar en uitneembaar, met ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm. Laadvlak: lengte - 65 mm, breedte - 5 mm. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Tegen meerprijs uit te voeren met trekhoog.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	1250
laadvlak lengte (mm)	2000
laadvlak breedte (mm)	1000
Laadvlakhoogte (mm)	490
Totale lengte (mm)	2350
Totale breedte (mm)	1050
Totale hoogte (mm)	1190
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	400 x 74
Uitvoering	mit Drahtgitterwänden
Gewicht (kg)	166
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976436005