


Buchanan

Interne TE-Nummer 796694-2

PCB Terminal Blocks, Header, Wire-to-Board, 2 Position, .138 in [3.5 mm] Centerline, 1 Row, 30 – 14 AWG Wire Size, .05 – 2 mm² Wire Size, 11 A

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > Reihenklennen und Klemmleisten > PCB-Reihenklennen

Schraubklennen-Steckverbindertyp: **Stiftwanne**Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**Anzahl von Positionen: **2**Raster: **3.5 mm [.138 in]**Zeilenanzahl: **1**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Blocktyp	Leiterplattenmontage
Stecksockeltyp	Vollständig ummantelt
Schraubklennen-Steckverbindertyp	Stiftwanne
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Flansch mit Gewinde	Ohne
Geschlossenes Ende	Mit
Stapelungskonfiguration	Nein
Anzahl von Positionen	2
Zeilenanzahl	1

Elektrische Kennwerte

Nennstrom (max.)	11 A
Nennspannung	300 VAC

Sonstige Eigenschaften

Verriegelung	Ohne
--------------	------

Kontaktmerkmale

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
Kontaktmontage	Through Hole - Solder
Kontaktmaterial	Messing
Kontakt-nennstrom (max.)	11 A

Montage und Anschlusstechnik

Schraubenlose Klemmleiste	Nein
Montagewinkel	Vertikal
Schraubflansch	Ohne
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Gehäusefarbe	Blau
Gehäusematerial	PA 66
Raster	3.5 mm [.138 in]

Abmessungen

Leiterplatten-Restlänge	3.4 mm [.134 in]
Drahtgröße	.05 – 2 mm ²

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]
---------------------------	-----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Kasten
Verpackungsmenge	300

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien
oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023
(233)
Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN
2016 (169)
Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Noch nicht auf den Halogengehalt
überprüft

Lötbarkeit

Wellenlötbar bis 240 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE

TE Teilnr.: 284514-2
2 POS TERMI-BLOK HDR DIR. POL.


TE

TE Teilnr.: 796693-2
2 POS TERMI-BLOK PLUG STACK

Kunden kauften auch diese Produkte



TE

TE Teilnr.: 2-178216-2
Header Assembly: Wire-to-Board, 15A,
gold or tin plated

TE


TE Teilnr.: 2-2013519-0
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y
TYPE-A

TE

TE Teilnr.: 1-2229803-2
D3950 HDR 7/11POS 1ROW Y KEY

TE

TE Teilnr.: 3-2134249-3
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P
BLACK Z



Dokumente

Produktzeichnungen

[2 POS TERMI-BLOK HDR DIR. POL.](#)

Englisch

Datenblätter/ Katalogseiten

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS](#)

Englisch

[1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Freigabe Agentur

[UL](#)

Englisch