


Haspelketten-Laufkatze

Zuglast 10000 kg, Flanschbreite 124 - 203 mm

Artikelnummer: 908058



Haspelketten-Laufkatze

Traglast 10000 kg

Haspelketten-Laufkatze

- Zuglast 10000 kg
- Flanschbreite 124 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 1
- Breite x Tiefe 480 x 389 mm
- mindestens 1,7 m Kurvenradius
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 136 / 156 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 92 kg

Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Laufrad innen	136 mm
Hebezeugtyp	Haspelketten-Laufkatze	Durchmesser Laufrad außen	156 mm
Zuglast	10000 kg	Min. Kurvenradius	1,7 m
Bedienung Hub	manuell	Oberfläche	lackiert
Flanschbreite	124-203 mm	Material Laufrad	Stahlguss
Strangzahl	1 Stück	Farbe Laufrad	schwarz
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	480 mm	Maß F	285 mm
Tiefe	389 mm	Maß G	3 mm
Länge Bedienungskette	2,5 m	Gewicht	92 kg

Zubehör

907995		Haspelkette für Mehrbedienlänge, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
908171		Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 10000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
--------	--	---