

Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch

Anwendungen

- flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich

Eigenschaften

- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklammerung der Wandung im Klemmprofil

- hochflexibel + stauchbar 4:1
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand $<10^3 \Omega$
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform

Temperaturbereich

- 35°C bis 80°C

Konstruktion, Werkstoff

CP-Konstruktion

- Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt
- Wandung: elektrisch leitfähiges Polyethylen (PE)

Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- schwarz (Standard)
- Edelstahl (INOX) Klemmprofil

Ø-Innen in / mm	Ø-Außen mm	Über- druck bar	Unter- druck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/m	Lager- längen m	Bestellnummer
1,5 / 38	50	0,580	0,310	14	0,480	6	457-0038-1003
- / 40	52	0,560	0,305	15	0,500	6	457-0040-1003
2 / 50-51	62	0,490	0,270	18	0,600	6	457-0050-1003
- / 55	67	0,460	0,250	20	0,650	6	457-0055-1003
2,36 / 60	72	0,440	0,220	20	0,700	6	457-0060-1003
2,5 / 63-65	77	0,420	0,200	22	0,760	6	457-0065-1003
- / 70	82	0,400	0,180	22	0,810	6	457-0070-1003
3 / 75-76	87	0,380	0,160	24	0,860	6	457-0075-1003
- / 80	92	0,365	0,140	24	0,920	6	457-0080-1003
3,5 / 89-90	102	0,340	0,100	26	1,020	6	457-0090-1003
4 / 100-102	112	0,225	0,085	28	0,820	6	457-0100-1003
- / 110	122	0,210	0,075	30	0,900	3 6	457-0110-1003
4,5 / 114-115	127	0,205	0,070	32	0,940	3 6	457-0115-1003
4,72 / 120	132	0,200	0,065	32	0,980	3 6	457-0120-1003
5 / 125-127	137	0,195	0,060	34	1,000	3 6	457-0125-1003
- / 130	142	0,190	0,055	34	1,060	3 6	457-0130-1003
5,5 / 140	152	0,180	0,040	36	1,140	3 6	457-0140-1003
6 / 150-152	162	0,120	0,035	38	0,820	3 6	457-0150-1003
6,3 / 160	172	0,115	0,030	40	0,840	3 6	457-0160-1003
6,5 / 165	177	0,110	0,030	41	0,865	3 6	457-0165-1003
- / 170	182	0,110	0,030	42	0,890	3 6	457-0170-1003
- / 175	187	0,110	0,030	44	0,910	3 6	457-0175-1003
7 / 178-180	192	0,110	0,025	44	0,940	3 6	457-0180-1003
8 / 200-203	212	0,100	0,020	48	0,800	3 6	457-0200-1003
- / 215	227	0,095	0,020	52	0,860	3 6	457-0215-1003
- / 225	237	0,090	0,020	54	0,890	3 6	457-0225-1003
9 / 228-229	240	0,080	0,020	54	0,900	3 6	457-0228-1003
- / 250	262	0,070	0,015	58	0,990	3 6	457-0250-1003

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

Ø-Innen in / mm	Ø-Außen mm	Über- druck bar	Unter- druck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/m	Lager- längen m	Bestellnummer
10 / 254	266	0,065	0,015	59	1,005	3 6	457-0254-1003
- / 275	287	0,060	0,015	64	1,090	3 6	457-0275-1003
11 / 280	292	0,060	0,015	65	1,110	3 6	457-0280-1003
- / 300	312	0,060	0,010	68	1,180	3 6	457-0300-1003
12 / 305	317	0,055	0,010	69	1,205	3 6	457-0305-1003
- / 315	327	0,050	0,010	71	1,250	3 6	457-0315-1003
- / 325	337	0,045	0,010	74	1,290	3 6	457-0325-1003
13 / 330	342	0,045	0,010	75	1,310	3 6	457-0330-1003
- / 350	362	0,045	0,010	78	1,380	3 6	457-0350-1003
14 / 356	368	0,040	0,010	79	1,405	3 6	457-0356-1003
- / 375	387	0,040	0,010	83	1,480	3 6	457-0375-1003
- / 400	412	0,040	0,005	88	1,570	3 6	457-0400-1003
16 / 405-406	418	0,035	0,005	89	1,595	3 6	457-0406-1003
- / 450	462	0,035	0,005	98	1,770	3 6	457-0450-1003
18 / 457	469	0,035	0,005	100	1,795	3 6	457-0457-1003
- / 500	512	0,025	0,005	108	1,960	3 6	457-0500-1003
20 / 508	520	0,025	0,005	110	1,990	3 6	457-0508-1003
- / 600	612	0,025	0,005	128	2,360	3 6	457-0600-1003
24 / 610	622	0,025	0,005	130	2,400	3 6	457-0610-1003
- / 700	712	0,020	0,002	148	2,740	3 6	457-0700-1003
28 / 712	724	0,020	0,001	151	2,785	3 6	457-0712-1003
- / 750	762	0,020	0,001	158	2,920	3 6	457-0750-1003
- / 800	812	0,015	0,001	168	3,120	3 6	457-0800-1003
32 / 813-815	827	0,015	0,001	171	3,180	3 6	457-0815-1003
- / 900	912	0,015	0,001	188	3,510	3 6	457-0900-1003
36 / 915	927	0,015	0,001	191	3,570	3 6	457-0915-1003
- / 1000	1012	0,015	0,001	208	3,900	3 6	457-1000-1003
40 / 1016	1028	0,015	0,001	211	3,960	3 6	457-1016-1003

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

Zubehör




CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.