

**LR158..E-28 W**



**230V-LED-Röhren 1500 mm lang, 27 mm Durchmesser, Leistungsaufnahme 28 Watt, Lichtstrom 3500 lm, Farbwiedergabe  $R_a > 83$ , Farbtemperaturen 4000 K, 5000 K oder 6500 K. Sockel G13, Abstrahlwinkel 140°, Abdeckung Kunststoff matt.**

LED-Röhren sind eine energiesparende Alternative zu den klassischen Leuchtstoffröhren und dies bei einer wesentlich angenehmeren Ausleuchtung. Kein Flackern beim Einschalten, kein Flimmern im Betrieb, keine UV-Strahlung, keine IR-Strahlung, keine große Farbveränderung und keine schwarzen Enden durch die Alterung.

LED-Röhren enthalten kein Quecksilber und sind daher nach bis zu 50.000 Brennstunden kein Sondermüll, sondern recyclingfähiger Elektronikschrott.

**In Leuchten mit konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten KVG oder VVG in der Einzelschaltung und Duoschaltung genügt der Austausch von Röhren und Startern.**

Technische Daten Seite 11-7 und sichere LED-Röhren-Anschlusstechnik ab Seite 11-8.

|                      |                                                                                                              |                   |                    |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| <b>LR15840E-28 W</b> | LED-Röhre 1500mm, 28W, 4000K, Cool white                                                                     | EAN 4010312401682 | <b>57,80 €/St.</b> | Lagertype |
| <b>LR15850E-28 W</b> | LED-Röhre 1500mm, 28W, 5000K, Daylight                                                                       | EAN 4010312401705 | <b>57,80 €/St.</b> | Lagertype |
| <b>LR15865E-28 W</b> | LED-Röhre 1500mm, 28W, 6500K, Cool Daylight                                                                  | EAN 4010312401699 | <b>57,80 €/St.</b> | Lagertype |
| <b>LRS</b>           | LED-Röhren-Starterüberbrückung<br>(Nur für Ersatzbestellungen. 1 Stck. liegt jeder LED-Röhre kostenlos bei.) | EAN 4010312400913 | <b>1,00 €/St.</b>  | Lagertype |