


# Schleifpapier, kletthaftend

# PS 77 CK T-ACT



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

## Produktnutzen

Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

## Werkstoffe

Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●
Kompositwerkstoffe	●
Kunststoff	○

## Einsatzbereich

- ▶ Automobilindustrie
- ▶ Boots- und Schiffsbau
- ▶ Windkraftindustrie
- ▶ Möbelindustrie

## Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser in mm	Korn		Lochform		Schleifmittel Type		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer																	
125	60		○ 0		PS 77 CK		100		353219																	
125	80		○ 0		PS 77 CK		100		353224																	

## Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
125	120	○ 0	PS 77 CK	100	353223
125	150	○ 0	PS 77 CK	100	353225
125	180	○ 0	PS 77 CK	100	353222
125	220	○ 0	PS 77 CK	100	353218
125	60	⊗ GLS 5	PS 77 CK	100	353217
125	80	⊗ GLS 5	PS 77 CK	100	353216
125	100	⊗ GLS 5	PS 77 CK	100	353215
125	120	⊗ GLS 5	PS 77 CK	100	353214
125	150	⊗ GLS 5	PS 77 CK	100	353213
125	180	⊗ GLS 5	PS 77 CK	100	353212
125	220	⊗ GLS 5	PS 77 CK	100	353209
125	60	⊗ GLS 27	PS 77 CK	100	353220
125	80	⊗ GLS 27	PS 77 CK	100	353235
125	100	⊗ GLS 27	PS 77 CK	100	353234
125	120	⊗ GLS 27	PS 77 CK	100	353233
125	150	⊗ GLS 27	PS 77 CK	100	353232
125	180	⊗ GLS 27	PS 77 CK	100	353231
125	220	⊗ GLS 27	PS 77 CK	100	353211
150	60	○ 0	PS 77 CK	100	353208
150	80	○ 0	PS 77 CK	100	353207
150	100	○ 0	PS 77 CK	100	353210
150	120	○ 0	PS 77 CK	100	353206
150	150	○ 0	PS 77 CK	100	353205
150	180	○ 0	PS 77 CK	100	353204
150	220	○ 0	PS 77 CK	100	353203
150	150	⊗ GLS 1	PS 77 CK	100	353198
150	180	⊗ GLS 1	PS 77 CK	100	353197
150	220	⊗ GLS 1	PS 77 CK	100	353196
150	60	⊗ GLS 3	PS 77 CK	100	353195
150	180	⊗ GLS 3	PS 77 CK	100	353190
150	220	⊗ GLS 3	PS 77 CK	100	353189
150	60	⊗ GLS 47	PS 77 CK	100	353188
150	80	⊗ GLS 47	PS 77 CK	100	353187
150	100	⊗ GLS 47	PS 77 CK	100	353186

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
150	120	⊗ GLS 47	PS 77 CK	100	353185
150	150	⊗ GLS 47	PS 77 CK	100	353182
150	180	⊗ GLS 47	PS 77 CK	100	353181
150	80	⊗ GLS 51	PS 77 CK	100	353184
150	100	⊗ GLS 51	PS 77 CK	100	353179
150	120	⊗ GLS 51	PS 77 CK	100	353183

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

