



## FL 70 Premium-Liner SP

### Technik in Höchstform

FL 70 SP ist ein SELECTION PRO Produkt mit besonderen Leistungsmerkmalen

- » Überlegene Sichtbarkeit der Laserlinien
- » Li-Ion-Akku-Technologie
- » Hohe Genauigkeit von  $\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- » Elektronisch selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit hoher Genauigkeit
- » 4 vertikale Linien im rechten Winkel zueinander, 360°-Horizontallinie, Laserkreuz an der Decke, Lotpunkt zum Boden
- » Schnelle und stabile Selbstnivellierung
- » Neigungsfunktion: mit Hilfe der Fernbedienung kann die gesamte Laserebene geneigt werden

### Eigenschaften

- » 5 Laserkreuze
- » 4 vertikale Linien im 90°-Winkel zueinander
- » 360° Horizontallinie
- » Laserkreuz an der Decke
- » Lotpunkt zum Boden
- » Selbstnivellierfunktion kann ausgeschaltet werden
- » Einsatz mit Empfänger FR 55 (im Lieferumfang) zur Verlängerung des Arbeitsbereiches auf 80 m
- » Fernbedienung
- » Verstellbarer 360° -Teilkreis
- » Seitenfeintrieb zur optimalen Ausrichtung des Gerätes
- » Optisches und akustisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- » Integriertes Bodenstativ
- » 5/8—Anschluss für Baustativ

## PRODUKTDATENBLATT

### Lieferumfang

- » Empfänger FR 55 mit Halteklammer
- » Bodenstativ
- » Fernbedienung zur Neigungseinstellung
- » Li-Ion-Akku und Ladegerät
- » Magnetische Zieltafel
- » Laserbrille
- » Adapter für Stativbefestigung
- » Batteriefach für Alkalinebatterien
- » Kunststoffkoffer

### Technische Daten

Selbstnivellierbereich

± 3°

Genauigkeit

± 1 mm / 10 m

Arbeitsbereich ohne Empfänger

30 m\*

Arbeitsbereich mit Empfänger

80 m

Stromversorgung

Li-Ion

Betriebsdauer Akkus

6 - 14 h

je nach Anzahl der

geschalteten Laserdioden

Staub-/Wasserschutz

IP 54

Laserdiode

635 nm

Laserklasse

2

PRODUKTDATENBLATT

Temperaturbereich  
-10°C bis +45°C

\* abhängig von Lichtverhältnissen