



Beschreibung:

Doppelkanister ECO 5,5+3L, naturfarben, HD-PE für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Motor-Kettensägen geeignet

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
- TÜV-geprüfte Produktion
- Messskala in beiden Behältern und E10 geeignet
- unverlierbare CLASSIC-Verschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- in naturfarben ist die Füllmenge von außen besser zu erkennen
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör: Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. 3H1W/Y1/150...BAM 14283-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=145 mm b=Breite=316 mm h=Höhe=312 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	824900
GTIN	4007228824902
Zolltarif	39233090
Verpackungseinheit (VE)	4

Farbe	natur
Volumen in L	5,5+3
Gewicht (kg)	0,79
T x B x H (mm)	145 x 316 x 312

Umverpackung

Inhalt in Stück	4
T x B x H (mm)	445 x 320 x 475

Bruttogewicht VE (kg)	3,56
EAN Verpackungseinheit	4007228672824

Palette

Anzahl an Kartons	24
Anzahl an Lagen	4
T x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 2,05

Kartons pro Lage	6
Brutto Gewicht Palette (Kg)	105,44