

Artikelnummer: 165872

Kurzbeschreibung: Dahle Rollenschneider mit Untergestell, für max. 10 Blatt, Schnittlänge 1830 mm

Langbeschreibung: Dahle Rollenschneider mit Untergestell, für max. 10 Blatt, Schnittlänge 1830 mm: Beim Dahle Rollenschneider mit Untergestell handelt es sich um eine komfortable Roll- und Schnitt-Schneidemaschine für den professionellen Einsatz. Die Formatlinien auf dem Tisch mit Millimeter-Teilung erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes. Mit einer Breite von 1.830 mm und einer Tiefe von 384 mm verfügt der Rollenschneider mit Untergestell über eine Schnittlänge von 1.830 und -höhe von 1 mm. Seine maximale Blattleistung beträgt zehn Stück. Der Rollenschneider ist mit hochwertigen Messern aus gehärtetem Stahl für exakte Schnitte sowie zwei Winkelanlagen mit Millimeter-Skala ausgestattet. Er bietet eine automatische Pressung an der Schnittstelle, ermöglicht einen einfachen Messerkopf-Wechsel und hat einen verstellbaren Rückenanschlag. Weitere Details: Komfortable Roll- und Schnitt-Schneidemaschine für den professionellen Einsatz Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante erleichtern die Ausrichtung des Schnittgutes Hochwertige Messer aus gehärtetem Stahl für lang anhaltende Schnittqualität Geschliffene Rundmesser für präzise und gratfreie Schnitte Geschliffenes Untermesser für exakte Ergebnisse 2 Winkelanlagen mit mm-Skala für einen exakten 90-Grad-Schnitt Verstellbarer Rückenanschlag zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen einsetzbar Einfacher Messerkopf-Wechsel, so dass die Arbeit schnell fortgesetzt werden kann Automatische Pressung an der Schnittstelle Inkl. Untergestell mit praktischer Auffangwanne 5 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile) Blattleistung: 10 Stück Schnittlänge: 1830 mm Schnitthöhe: 1 mm Maße: B 1830 x T 384 mm



EAN/GTIN: 4009729056998