

## Aufsatzschrank für Spind

3 Abteil(e), Abteil Breite 300 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 900 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL3020 Verkehrsrot



Artikelnummer: 267094



Aufsatzschrank für Spind

- 3 Abteil(e)
- Abteil Breite 300 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 900 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL3020 Verkehrsrot

### Technische Details

Schrankschranktyp	Aufsatzschrank	Durchlassmaß Tür (li.)	433 mm
für Schranktyp	Spind	abschließbar	ja
Abteile	3 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss

Höhe	500 mm	Material Korpus	Stahl
Breite	900 mm	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Innenhöhe	471 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	500 mm	Material Front	Stahl
Innentiefe	477 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteilbreite	300 mm	Farbe Front	verkehrsrot // RAL3020
Türtyp	Flügeltür	Aufstellung/Montage	Wand
Türanschlag	rechts	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2   Aufbruchgeschützt
Türöffnungswinkel	110 °	Gewicht	16,23968 kg
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen		

## Zubehör

272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl