



BASISSCHALTER FUER POSITIONSSCHALTER
 3SE51, METALLGEHAEUSE 40MM NACH
 EN50041,1S/10E SCHLEICKONTAKTE MIT M12-
 STECKER, 5-POLIG, FEST MIT 2 LED, GELB/GRUEN,
 24V DC, OHNE ANTRIEBSKOPF PIN-BELEGUNG:
 PIN1=21, PIN2=22, PIN3=14 UND LED GRUEN,
 PIN4=13 UND LED GELB, PIN5=MASSE LED

Produkt-Bezeichnung		Basisschalter für Standard-Positionsschalter
Hersteller-Artikelnummer		
<ul style="list-style-type: none"> des mitgelieferten Basisschalters der mitgelieferten Schaltkontakte 		3SE5114-1BA00-1AF3 3SE5000-0BA00

Allgemeine technische Daten:

Produktfunktion		
<ul style="list-style-type: none"> Zwangsöffnung 		Ja
Isolationsspannung		
<ul style="list-style-type: none"> Bemessungswert 	V	125
Verschmutzungsgrad		Klasse 3
Schockfestigkeit		30g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-27 		30g / 11 ms
Schwingfestigkeit		0,35 mm / 5g
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 		0,35 mm / 5g
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	kV	0,8
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)		
<ul style="list-style-type: none"> typisch 		15 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) mit Schütz 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 typisch		10 000 000
Anzahl elektrische Schaltspiele je Stunde mit Schütz 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026		6 000
thermischer Strom	A	4
Schutzart IP		IP66/IP67
Betriebsmittelkennzeichen		

<ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 gemäß DIN EN 81346-2 		B B
Wirkprinzip		mechanisch
Wiederholgenauigkeit	mm	0,05
Explosionsschutz-Kategorie für Staub		ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas		ohne
Mindestbetätigungskraft in Betätigungsrichtung	N	20
Betriebsstrom		
<ul style="list-style-type: none"> bei DC-13 — bei 24 V Bemessungswert 	A	3

Gehäuse:

Bauform des Gehäuses		Quader, schmal
Material des Gehäuses		Metall
Beschichtung des Gehäuses		kathodische Tauchlackierung
Ausführung des Gehäuses gemäß Norm		Ja

Antriebskopf:

Ausführung des Betätigungselements		ohne
Ausführung der Schaltfunktion		Zwangsöffner mit entsprechendem zwangsöffnendem Antriebskopf

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses		Stecker M12, fest
--	--	-------------------

Mechanische Daten:

Ausführung der Kabeleinführung		M12-Stecker
Ausführung der Steckverbindung		M12 Stecker, 5polig: Pin 1= Klemme21, Pin 2= 22, Pin 3= 13/LED grün, Pin 4= 14/LED gelb, Pin 5= Masse LED

Kommunikation/ Protokoll:

Ausführung der Schnittstelle		ohne
-------------------------------------	--	------

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung 	°C	-25 ... +60 -40 ... +90

Versorgungsspannung:

Spannungsart der Versorgungsspannung		DC
<ul style="list-style-type: none"> der optionalen LED-Anzeige 		
Versorgungsspannung		
<ul style="list-style-type: none"> der LED 	V	24

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Einbaulage		beliebig
Befestigungsart		Schraubbefestigung

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	-----------------------	---------------------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

n

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE51141BA001AF3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3SE51141BA001AF3/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE51141BA001AF3&lang=de



letzte Änderung:

09.03.2015