

## Blume Förderanlagen Scheren-Röllchenbahn



Tragrolle aus Kunststoff, Bahn Länge x  
Breite 1,2 - 4,5 m x 300 mm

Artikelnummer: 247127



## Blume Förderanlagen Scheren-Röllchenbahn

Scheren-Röllchenbahn




- Tragrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 48 mm
- Bahn Länge x Breite 1,2 - 4,5 m x 300 mm
- Höhe 700 - 1100 mm
- Achsabstand 130 mm
- Traglast zwischen zwei Stützen 100 kg
- Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- mit Lenkrollen

### Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutbreite bis	400 mm
Bahntyp	Scheren-Röllchenbahn	Achsabstand	130 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Traglast (zwischen 2 Stützen)	100 kg
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenhöhe	700-1100 mm
Material Rolle	Kunststoff	Material Rahmen	Stahl
Durchmesser Rolle	48 mm	Rahmenoberfläche	verzinkt

Bahnlänge	1,2-4,5 m	Unterbau	Lenkrollen
ausziehbar	ja	Gewicht	59 kg
Bahnbreite	300 mm		

## Zubehör

297249		Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahn, Tragrolle aus Kunststoff, Bahn Länge x Breite 0,4 m x 300 mm
309789		Endanschlag für Scheren-Rollenbahn, für Bahnbreite 300 mm
588434		Endanschlag für Scheren-Rollenbahn, für Bahnbreite 300 mm, klappbar

## Dazu passt auch ...

505362		Gurtwanständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz
520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm