



4 Form

A rundstirnig,
hohe Ausführung

1 2 3

b h9	h	Länge l																für Wellen-Ø über bis		
2	2	6	8	10	12	14	16	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6... 8	
3	3	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	-	-	8...10	
4	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	-	-	10...12	
5	5	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	-	-	12...17	
6	6	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	-	-	17... 22	
8	7	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	22...30
10	8	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100	110	30...38
12	8	20	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100	125	-	-	-	38...44

Ausführung

- Stahl C45
blank
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Hinweis

Passfedern DIN 6885 sind nur in Verpackungseinheiten von 50 Stück je Größe und Länge lieferbar.

siehe auch...

- Ausführung der Nut in der Bohrung bzw. Welle → Seite 2078

Auf Anfrage

- b = 14, 16, 18, 20

Bestellbeispiel

DIN 6885-6-6-28-A

1	b
2	h
3	Länge l
4	Form