

Schlag - Schraubniet




TYPE 7

Schlag - Schraubnieten sind einfach zu montieren und schnell wieder zu demontieren. Gewährleisten eine gute Verbindung von Platten und Bauteilen mit unterschiedlichen Bohrungsdurchmesser sowie Materialstärken..

BESCHREIBUNG

Material: PA 6.6
Farbe: schwarz
Entflammbarkeit: V2 (UL 94)
Temperaturbereich: -35°C bis +85°C

Alle Maße sind in mm



ARTIKEL	TYPE	A	B	C	D	Bohrung	Stärke	ANMERKUNGEN	VPE-Stckz.
8110 AA01	1	12,0	2,3	1,55	11,0	Ø 5,0	3,8 - 6,0		2.500
8116 AA01	2	16,0	2,3	1,6	11,0	Ø 6,5	4,0 - 6,5		2.500
8117 AA01	3	20,0	2,3	1,25	14,0	Ø 8,0	3,0 - 10,0		2.500
2494 AA01	4	12,8	3	2	11,5	Ø 6,2-6,5	3 - 6		2.500
0962 AA01	5	18,5	2	2,5	19	Ø 8	6 - 14		2.500
8119 AA01	6	18	2,1	2,1	19	Ø 9,0	6 - 14		2.500
8120 AA01	7	19	2	2,2	19	Ø 10,0	6 - 14	Pin vormontiert	2.500