

Lacont Gefahrstoffregal - Grundfeld

geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe zur Lagerung unter Dach, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 635 mm, 4 Ebene(n) mit Gitterrost, unten 1 Ebene mit Auffangwanne, Nutzung beidseitig, Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 200516



Lacont Gefahrstoffregal

für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten

Gefahrstoffregal - Grundfeld

- geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe zur Lagerung unter Dach
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 635 mm
- Feldlast 1200 kg / Fachlast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
- 4 Ebene(n) mit Gitterrost, unten 1 Ebene mit Auffangwanne
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannensboden 35 l
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Längstraversen und gesickte Tiefenriegel





- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
- Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614






Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Nutzung	beidseitig
Regaltyp	Gefahrstoffregal	Auffangvolumen Wannenboden	35 l
Regalsystem	Stecksystem	Auffangwanne Ausstattung	keine
Regalfeld	Grundfeld	Stabilität / Aussteifung / Verst	Längstraversen // Tiefenriegel
Lagerort	unter Dach	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil- Abdeckplatten
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Material Ständer	Stahl
geeignet für (Produkt/Material)	Kleingebinde	Material Gitterrost	Stahl
Höhe	2000 mm	Material	Stahl
Breite	1360 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	635 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Fachlast	200 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	1200 kg	Lagerebenen	5 Stück
Fachbreite	1300 mm	Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Fachtiefe	600 mm	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Gitterrost	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	70 kg
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe	Auffangwanne		

Zubehör

200517		Gefahrstoffregal - Anbaufeld, geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe zur Lagerung unter Dach, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 635 mm, 4 Ebene(n) mit Gitterrost, unten 1 Ebene mit Auffangwanne, Nutzung beidseitig, Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
200519		Gitterrostboden für Gefahrstoffregal, Breite x Tiefe 1300 x 600 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage