

BMH1003T11A2A

Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 7,5Nm,
Passfeder IP54, Singeltorn 128P/U, 2xM23
abgewinkelt



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------------|---|
| Produkt- oder Komponententyp | Servomotor |
| Kurzbezeichnung des Geräts | BMH |
| Max. mechanische Geschwindigkeit | 6000 U/min |
| Dauermoment im Stillstand | 8,2 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase |
| Spitzenmoment im Stillstand | 22,8 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase |
| Nennleistung am Ausgang | 1450 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase |
| Nenndrehmoment | 5,6 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase |
| Nenndrehzahl | 2500 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase |
| Produktkompatibilität | LXM32.D30M2 bei 230 V Einzelphase |
| Wellenende | Mit Passfeder |
| Schutzart (IP) | IP54 Standard |
| Auflösung Geschwindigkeitsfeedback | 131072 Punkte/Umdrehung |
| Haltebremse | Ohne |
| Montagehalterung | Internationaler Standardflansch |
| Elektrische Verbindung | Drehbare Winkelstecker |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Kompatible Produktfamilie | Lexium 32 |
| [UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung | 240 V |
| Anzahl der Netzphasen | 3 Phasen |
| Dauerstrom im Stillstand | 10 A |
| Dauerleistung | 2,62 W |
| Maximaler Strom Irms | 30 A für LXM32.D30M2 |
| Max. Dauerstrom | 33,85 A |
| Zweite Welle | Ohne zweites Wellenende |
| Wellendurchmesser | 19 mm |
| Wellenlänge | 40 mm |
| Breite Passfeder | 30 mm |
| Art der Rückkopplung | SinCos Hiperface Singeltorn |
| Motorflanschgröße | 100 mm |
| Anzahl der Motorstufen | 3 |
| Drehmomentkonstante | 0,851 Nm/A bei 120 °C |
| Gegen-EMK konstant | 54,8 V/krpm bei 120 °C |
| Anzahl Motorpole | 10 |
| Rotorträgheit | 9,37 kg.cm ² |
| Statorwiderstand | 0,47 Ohm bei 20 °C |
| Statorinduktivität | 3 mH bei 20 °C |
| Stator elektrische Zeitkonstante | 6,4 ms bei 20 °C |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Maximale Radialkraft Fr | 1050 N bei 1000 U/min 830 N bei 2000 U/min 730 N bei 3000 U/min 660 N bei 4000 U/min 610 N bei 5000 U/min |
| Max. Axialkraft Fa | 0,2 x Fr |
| Kühlungstyp | Lüftelos mit Konvektion |
| Länge | 192,6 mm |
| Zentrieren des Bunddurchmessers | 95 mm |
| Zentrierbundtiefe | 3,5 mm |
| Anzahl der Montagebohrungen | 4 |
| Durchmesser der Montagebohrungen | 9 mm |
| Kreisdurchmesser der Montagebohrungen | 115 mm |
| Produktgewicht | 6,5 kg |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 20,0 cm |
| VPE 1 Breite | 22,0 cm |
| VPE 1 Länge | 40,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 6,8 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|