

SICHERHEITSDATENBLATT

konform 91/155/EC
(ISO 11014)

1 PRODUKT- UND FIRMENIDENTIFIZIERUNG

- 1.1. **Produkt:** Van Gogh Aquarellfarben (Van Gogh Water Colours)
Produktnr.: 2000.0000
- 1.2. **Hersteller/Lieferant** Royal Talens
Sophialaan 46, 7311 PD, Apeldoorn, Niederlande
P.O. Box 4, 7300 AA, Apeldoorn, Niederlande
Tel. : +31 (0)55 - 5274700
Fax : +31 (0)55 - 5215286
E-mail : info@talens.com
www.talens.com

2 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

- Gefährliche Inhaltsstoffe** : Im Sinne der Richtlinie 1999/45/EC ist dieses Produkt nicht als gesundheitsschädlich zu betrachten.
- Gehalt (%)** :
CAS-Nr :
EINECS-Nr :

3 MÖGLICHE GEFAHREN DER ZUBEREITUNG

Keine.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

- Nach Einatmen** : nicht zutreffend.
Nach Hautkontakt : benetzte Haut reinigen mit Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt : reichlich spülen mit fließendem Wasser. Einen Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken : Einen Arzt konsultieren.

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Nicht zutreffend.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Produkt entfernen mit geeignetem Aufsaugmittel. Die Stelle säubern mit Wasser.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

Nicht zutreffend.

8 EXPLOSIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZMASSNAHMEN

Hände waschen nach Gebrauch.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Produkt : Van Gogh Aquarellfarben (Van Gogh Water Colours)
Produktnr. : 2000.0000

Rev. Datum : 1. Oktober 2005
Seite : 1/2

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissenstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Sie beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes, aber stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Kennzeichnung	: Pigmente, dispergiert in einer Lösung von pflanzlichen Bindemitteln in Wasser.	
Form	: flüssig (Tuben); fest (Näpfchen)	
Geruch	:	
pH	: 5.0 – 5.5	(20°C)
Viskosität	: ca. 12.000	mPa.s (20°C)
Siedepunkt/-bereich*	: ca. 100	°C
Schmelzpunkt/-bereich*	:	°C
Flammpunkt*	: nicht zutreffend	°C
Entzündungstemperatur*	: nicht zutreffend	°C
Explosionsgrenze*	: nicht zutreffend	
Dampfspannung*	: nicht zutreffend	mbar (20°C)
Dichte*	: 1.1 – 2.4	g/cm ³ (20°C)
Löslichkeit in Wasser*	: mischbar	g/l
Löslichkeit in Terpentinersatz*	: unlöslich	g/l

* getestet konform 67/548/EC

Sonstige Angaben :

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Nicht zutreffend.

11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Nicht zutreffend.

12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsprechend den örtlichen Gesetzen verfahren.

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nr.	:
Land ADR/RID	:
Wasser ADN	:
See IMDG	:
Luft ICAO/IATA-DGR	:
Sonstige Angaben	: Keine Transportklassifizierung. Keine Beschränkungen.

15 VORSCHRIFTEN

Im Sinne der Richtlinie 1999/45/EC ist dieses Produkt nicht als gesundheitsschädlich zu betrachten.

16 SONSTIGE ANGABEN