

C+P

Putzmittelschrank

Evolo

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm, Links ausgestattet mit 4 Fächer, rechts mit 1 Kleiderstange mit 6 Haken, verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 205862

Evolo



5 YEARS WARRANTY



C+P Putzmittelschrank Evolo

Putzmittelschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- einwandig
- Flügeltür mit Lochbild
- mit Drehgriff
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- mit Etikettenrahmen
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Links ausgestattet mit 4 Fächer, rechts mit 1 Kleiderstange mit 6 Haken
- verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
-

- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie


Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schrank Ausstattung	Böden, Kleiderstange, Haken
Schranktyp	Geräteschrank	Mitteltrennwand	nein
Abteile	2 Stück	Schrank links Ausstattung	4 Fächer
Höhe	1800 mm	Schrank rechts Ausstattung	1 Kleiderstange mit 6 Haken
Breite	600 mm	Hutboden	nein
Tiefe	500 mm	Kleiderstange	ja
Abteillbreite	300 mm	Kleiderhaken Anzahl	6 Stück
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Türtyp	Flügeltür mit Belüftung
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Unterbau	Sockel	Türkonstruktion	einwandig
abschließbar	ja	Griff	Drehgriff
Schließsystem	Drehriegelverschluss	Zertifizierung	GS // TÜV
Material	Stahl	Garantie	5 Jahre
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Tür Ausstattung	Etikettenrahmen
Oberfläche Korpus	lackiert	Gewicht	43,12 kg

Zubehör

407100		Vorhängeschloss, verschieden schließend
407102		Safe-O-Mat, für 1- oder 2-Euro-Münzen

Dazu passt auch ...

530838		Wanduhr, Funkuhrwerk, Anzeige Uhrzeit, Datum, Temperatur und Luftfeuchtigkeit digital, Zeitzoneneinstellung, Alarm und Wochentag in 8 Sprachen, Höhe x Breite x Tiefe 270 x 410 x 43 mm, Gehäuse aus Kunststoff in mattsilber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
--------	---	---