

Elektro-Kettenzug

MONTI-240

Traglast 240 kg, Anzahl
Kettenstränge 1, Hakenaufhängung

Artikelnummer: 149483



Elektro-Kettenzug MONTI-240

Traglast 2400 kg

Elektro-Kettenzug

- FEM Gruppe 4M
- Traglast 240 kg
- Anzahl Kettenstränge 1
- Standardhub Länge 3 m
- Hakenaufhängung
- Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung
- Endschalter
- Netzteil 230V/50 Hz
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- Bauhöhe 400 mm
- Länge x Breite 260 mm x 364 mm
- Lieferumfang: inklusive Kettenspeicher und Transportkoffer

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Spannungsversorgung	Netzteil 230V/50 Hz
Hebezeugtyp	Elektro-Kettenzug	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

FEM-Gruppe	4M	Bauhöhe	400 mm
Traglast	240 kg	Länge	260 mm
Strangzahl	1 Stück	Breite	364 mm
Standardhub	3 m	Lieferumfang	inklusive Kettenspeicher und Transportkoffer
Bedienung Hub	elektrisch	WEEE- Registrierungsnummer	DE31625224
Kettenzug Ausführung	Hakenaufhängung	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Rutschkupplung gegen Überlastung	Gewicht	16,5 kg
Hebezeug Funktion	Endschalter		